

Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl biela, Šírka: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974030 1200
GTIN	4044917437234
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektrického ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z pevného rámu. T-noha na nastaviteľných nožičkách. Elektricky výškovo nastaviteľná od **740 – 1230 mm**. Motor s pozvoľným rozbehom a pozvoľným zastavením. Stolová doska potiahnutá melamínovou živinicou s ABS hranami odolnými proti nárazu. Rýchlosť posuvu výškového nastavenia je 25 mm/s (bez zaťaženia).

Farba: Podstavec a doska: biela.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	40 kg
Rozsah prestavenia výšky	740 - 1230 mm
Šírka	1200 mm
maximálna nosnosť	70 kg
Hrúbka pracovnej dosky	19 mm
Hĺbka	800 mm
Prevedenie	s elektricky nastaviteľnou výškou

Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	19 mm
Druh produktu	Kancelársky stôl