

**HOLEX****Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 35/50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278041 35/50
GTIN	4062406601850
Trieda položky	22B

**Popis****Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).  
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2 = 999$  v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	14 mm
maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	50 mm
minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	35 mm
Šírka stopky b	16×16 mm
Skrutka	279816 3
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

