

HOLEX**Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 90/130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 278043 90/130 |
| GTIN | 4062406601942 |
| Trieda položky | 22B |

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2 = 999$ v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 14 mm |
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 90 mm |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 130 mm |
| Šírka stopky b | 20×20 mm |
| Skrutka | 279816 4 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Šírka zápichu w | 3; 4 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |

