

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: SET1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	11 mm

Držiak ISO-kód	S0608H SCLCR06
Držiak ISO-kód	S0810J SCLCR06
Držiak ISO-kód	S0810H SCLCR06
Držiak ISO-kód	S1216K SDUCR07
Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8