

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, SmCo₅, Ø: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085922 25
GTIN	2050000965241
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Puzdro závit	áno
Ø	25 mm
Hmotnosť	33 g
Menovitá prídržná sila	150 N
Závit	M4 mm
Materiál povrch	pozinkované
Výška	7 mm

Výška so závitom	14 mm
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M4	085921 M4
---	-----------