

HOLEX**Silný magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Celková výška: 54mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085934 54
GTIN	4045197608390
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

- Silný magnet v tvare mostíka.
- S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).
- Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.

Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.

Technický opis

Hĺbka samostatného pólu	20 mm
Menovitá prídržná sila	470 N
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Šírka samostatného pólu	82 mm
Celková výška	54 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

