

Garant
Nástrčná rača prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 2-3/4

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Trieda položky	61E

Popis
Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Veľmi kompaktný s **prepínateľnou rohovou západkou, s vyhadzovačom.**

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:
Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

Výška h	20,5 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Počet zubov	48
Dlhodobá zatažitelnosť	450 Nm
Vkladacia stopka	14×18 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	34 mm
Šírka b	39 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	áno
Druh produktu	Račňa