

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo HCT s Bluetooth, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412790 300
GTIN	4062406629458
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s **rozhraním Bluetooth 5.0**. Dobre čitateľný LCD ukazovateľ. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Povrch príjemný na dotyk. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID). Programovateľné automatické vypnutie, ako aj programovateľné automatické dosiahnutie režimu SPÁNKU prostredníctvom aplikácie HCT APP. Bez hĺbkomeru.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Séria	HCT
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows

Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	65 mm
Hĺbkomer dostupný	nie
Typ batérií	Gombíkový článok
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 c. CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236