

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 10L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319469 10L |
| GTIN | 4062406642471 |
| Trieda položky | 31V |

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ø stopky D ₂ | 32 mm |
| Dĺžka stopky L _s | 53 mm |
| Celková dĺžka L ₂ | 129 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 70 mm |
| Polomer R | 1,2 mm |
| C | 1 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Smer rezania | ľavé |
| Ø upnutia D ₁ | 10 mm |
| Osadenie Z k osi | 14 mm |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 7×D |
| Kmitanie | tlmené |
| Druh produktu | Stabilizátor vyvrtávacích tyčí |