

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 12L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319469 12L
GTIN	4062406642495
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

**Technický opis**

Smer rezania	ľavé
Celková dĺžka L <sub>2</sub>	143 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	84 mm
Polomer R	1,2 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm

Dĺžka stopky $L_s$	53 mm
$\varnothing$ upnutia $D_1$	12 mm
Osadenie Z k osi	18,5 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	$7 \times D$
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí