



## Súprava vkladacích hlavíc pre Torx® 1/4 palcový – 1/2 palcový štvorhran 13-dielne, Počet nástavcov: 13



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630041 13
GTIN	4018754323234
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

**Použitie:**

Na vnútorné skrutky Torx® so závitom M2,5 – M14.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

**Rozsah balenia:**

1/4" nástavce skrutkovača na Torx®: 8 ks č. 631809 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2" nástavce skrutkovača na Torx®: 5 ks č. 631809 veľ. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Počet dielov	13
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec

Délka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč