

HOLEX**Tyčové magnety 2-dielna súprava, AlNiCo, Ø×Dĺžka: 6X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Valcový tvar, označenie drážky príslušného rovnakého pólu.
- Magnetický materiál odolný proti teplotám do maximálne 550 °C (lak 100 °C).
- Tyče je možné predĺžiť radením za sebou.

Technický opis

Dĺžka	20 mm
Ø	6 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet