

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Neodym, Ø: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085924 10
GTIN	2050001737731
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Ø	10 mm
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	25 N
Materiál povrch	pozinkované
Závit	M3 mm
Výška so závitom	11,5 mm
Hmotnosť	4,5 g
maximálna tepelná odolnosť	80 °C

Puzdro závitů	áno
Materiál magnetické jádro	Neodym
Druh produktu	Ploché upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M3	085921 M3
---	-----------