

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085922 6
GTIN	2050000964930
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Puzdro závit	áno
Hmotnosť	2,7 g
Závit	M3 mm
Menovitá prídržná sila	5 N
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Výška so závitom	11,5 mm
Výška	4,5 mm
Materiál povrch	pozinkované

Ø	6 mm
Materiál magnetické jadro	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M3	085921 M3
---	-----------