

**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614805 10
GTIN	4062406649531
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška rozovretia h_1	5 mm
Ø krúžku D	20,9 mm
Dĺžka kľúča L	153 mm
Výška krúžku h_2	7,6 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Šírka rozovretia b	21,9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč

