

HOLEX**Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614828 15
GTIN	4062406649791
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška rozovretia h_1	6,9 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Ø krúžku D	31,4 mm
Výška krúžku h_2	10,5 mm
Rozmery cez steny	metrické
Šírka rozovretia b	34,4 mm
Dĺžka kľúča L	207 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč