



## Permanentný magnetický klb 1-stranný magnetický, AlNiCo



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085960
GTIN	2050000965371
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

Magnetické bloky je možné upevniť v každom **ľubovoľnom uhle**.  
Odolný voči teplotám do maximálne 220 °C, 1 magnetická strana.

### Technický opis

Šírka samostatný blok	29 mm
Výška samostatný blok	25 mm
maximálna prídržná sila	120 N
maximálna tepelná odolnosť	220 °C
Dĺžka samostatný blok	60 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Magnetický klb

