

Plochý upínací magnet bez závitů, Neodym, Ø: 13mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	085923 13
GTIN	2050001735799
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

Ø	13 mm
Hmotnosť	4,5 g
Materiál povrch	pozinkované
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	60 N
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

