

**HOLEX****Silný magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Celková výška: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085934 20
GTIN	4045197372543
Trieda položky	02A

## Popis

### Prevedenie:

- Silný magnet v tvare mostíka.
- S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).
- Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.

### Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.

## Technický opis

Celková výška	20 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Menovitá prídržná sila	45 N
Hĺbka samostatného pólu	8 mm
Šírka samostatného pólu	20 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

