

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, SmCo₅, Ø: 13mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085922 13
GTIN	2050000964961
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Výška	4,5 mm
Výška so závitom	11,5 mm
Hmotnosť	7,5 g
Závit	M3 mm
Menovitá prídržná sila	40 N
Puzdro závit	áno
Ø	13 mm

Materiál povrch	pozinkované
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M3	085921 M3
---	-----------