

HOLEX**Silný magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Celková výška: 35mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085934 35
GTIN	4045197372604
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

- Silný magnet v tvare mostíka.
- S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).
- Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.

Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.

Technický opis

Šírka samostatného pólu	44 mm
Hĺbka samostatného pólu	11 mm
Menovitá prídržná sila	235 N
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Celková výška	35 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

