

HOLEX**Silný magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Celková výška: 41mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085934 41
GTIN	4045197372628
Trieda položky	02A

Popis

Prevedenie:

- **Silný magnet v tvare mostíka.**
- **S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).**
- **Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.**

Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.

Technický opis

Celková výška	41 mm
Menovitá prídržná sila	370 N
Hĺbka samostatného pólu	15 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Šírka samostatného pólu	57 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

