

**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 148150 7 |
| GTIN | 4045197814937 |
| Trieda položky | 12L |

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Zosilnené prevedenie. Všetky rozmery s **kvalitným kovaným ocelovým puzdrom a pevnými ocelovými rukoväťami.**

Technický opis

| | |
|--|--------------|
| pre \varnothing ručných výstružníkov DIN 206 | 20 - 45 mm |
| Celková dĺžka | 1120 mm |
| pre ručný závitník DIN 352 | M25 – M58 |
| Rozsah upínania \square | 14,5 - 36 mm |
| Norma | DIN 1814 |
| Druh produktu | Vratidlo |