

**Garant****Rádiusové otočné rezné platničky, HB7525, Polomer r: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 294510 3      |
| GTIN             | 4062406706593 |
| Trieda položky   | 21A           |

**Popis****Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 294500 a rádiusová fréza č. 216825.

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Posuv f                                | 0,1 - 0,4 mm/ot.  |
| Polomerové frézovanie                  | dopredu           |
| l                                      | 15 mm             |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný |
| d                                      | 9,52 mm           |
| Hlavné použitie                        | UNI               |
| s                                      | 3,18 mm           |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 110 - 390 m/min   |

|               |  |
|---------------|--|
| Typ           | HB7525   |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné<br>platničky na sústruženie |