

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261128 20/11  |
| GTIN             | 4062406711078 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                     | 36 mm             |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 18 mm             |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 7          |
| Držiak ISO-kód                                 | A20R SVUBR/L11    |
| Celková dĺžka L                                | 200 mm            |
| Séria  | GARANT Master Alu |
| Uhol nastavenia k                              | 93 Stupeň         |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 20 mm             |
| vhodná otočná rezná platnička                  | VB.. 1103..       |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 13 mm             |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 24 mm             |
| Veľkosť doštičiek                              | 11 mm             |
| Norma  | DIN 8024          |
| Druh použitia                                  | pravé             |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do                  | 3×D               |
| Vnútorané chladenie                            | áno               |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie      | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč                |