

**Garant****Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 271997 16/16  |
| GTIN             | 4062406734718 |
| Trieda položky   | 21U           |

**Popis****Prevedenie:**

Vysokoučinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

**Rozsah balenia:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Upevňovacia skrutka pre podložku  | 279824 1   |
| Séria                             | Master Eco |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>      | 20 mm      |
| Podložka 1,5°                     | 279819 1   |
| Celková dĺžka L                   | 80 mm      |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>        | 30 mm      |
| Veľkosť stopky                    | 16 mm      |
| Upínacia skrutka pre dosku závitú | 269023 3   |
| Veľkosť doštičiek                 | 16 mm      |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Druh použitia      | pravé               |
| Vnútorne chladenie | áno                 |
| Druh produktu      | Sústružnícky držiak |