

**Garant****Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Vysokoučinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

**Rozsah balenia:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Upínacia skrutka pre dosku závit	269023 4
Podložka 1,5°	279819 4
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Séria	Master Eco
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	22 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak