

**HOLEX****Nylonová špirálová hadica 1/4 palca so spojkou, využiteľná dĺžka hadice:  
2,5m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Flexibilná nylonová hadica. Teplotná odolnosť -60/+60 °C.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 mosadznej rýchlospojky a vsuvky.

**Technický opis**

Vonkajší Ø hadice	8 mm
využiteľná dĺžka hadice	2,5 m
Teplotný rozsah	-60 - 60 °C
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Vnútorň Ø hadice	6 mm
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Rýchlospojka vnútorným závitom Pripojovací vnútorný závit 1/4

---

080171 1/4