

SWISS TOOLS

**Stopka vyvrtávacej hlavy s tlmením vibrácií, PSC, Stopka  $\varnothing$  /  $\varnothing$  D - rozmer A: 63/40-238mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Trieda položky	36D

**Popis****Prevedenie:**

- Na efektívne obrábanie sústružením.
- Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

**Výhoda:**

- Zvýšenie produktivity – vďaka potlačeným vibráciám, rezné hodnoty sa môžu výrazne zvýšiť.
- Zlepšená kvalita povrchu.
- Vylepšená spoľahlivosť procesu.
- Lepší odvod triesok.

**Použitie:**

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

**Upozornenie:**

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 – 264827.

**Technický opis**

$\varnothing$ stopky	63 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	238 mm
$\varnothing$ D	40 mm
Upínač	PSC
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče