

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 23
GTIN	4062406738747
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Menovitý-Ø D	23
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Celková dĺžka L	132 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Dĺžka previsu L _A	101 mm
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Úžitková dĺžka L ₁	69 mm
Séria	Elektrická vrtáčka

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami