

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234025 32
GTIN	4062406738969
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Odporúčanie:**

**Pri zavrtávaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

**Technický opis**

Menovitý-Ø D	32
Celková dĺžka L	237 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Séria	Elektrická vrtáčka
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	160 mm
Počet rezných hrán Z	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110509
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 15IP (2,8 Nm)

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	199 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami