

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak pravé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/16HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320415 50/16HP
GTIN	2050002063051
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	16E..
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	35 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Ø stopky	50 mm
Veľkosť doštičiek	16HP
Upínač	PSC
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Druh stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Sústružnícky držiak