

Garant**Pár rukavíc MASTER FIT ESD, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094304 9
GTIN	4062406745646
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Montážne rukavice MASTER FIT. S inovatívnym nitrilovou PU povrchovou úpravou na báze vody pre vysokú presnosť, flexibilitu a hmat v suchom pracovnom prostredí. Jemne štruktúrovaný povrch na vnútornej strane ruky vďaka náročnému procesu zušľachtenia.

Kompatibilné s dotykovou obrazovkou, takže smartfón a iné dotykové obrazovky je možné ovládať bez nutnosti vyzliecť rukavicu. Dlhá životnosť v dôsledku veľmi vysokej odolnosti voči oderu. Certifikát DMF-Free a Oeko-tex®.

Na ochranu pred elektrostatickým výbojom.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	9
Séria	MASTER FIT
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Použitie	viacrazové
EN 388	4131X
Podkladový materiál	Lycra®/polyamid
Povrchová úprava	Nitril / PU
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	modrá / čierna
Druh produktu	Rukavice ESD