

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 2 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Lamač triesok	TIS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	S

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie