

HOLEX**Klúč uhlový nástrčný, Rozmer cez steny: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 621341 9 |
| GTIN | 4062406738600 |
| Trieda položky | 62C |

Popis**Prevedenie:**

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti klúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Rovnaká veľkosť klúčov na oboch stranách. Veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 – 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dĺžka klúča L ₁ | 120 mm |
| Ø otvora F | 6 mm |
| Dĺžka klúča L ₂ | 27 mm |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný klúč |
| Výstupný profil krátka strana | 12-hranná |
| Rozmer cez steny | 9 mm |
| Výstupný profil dlhá strana | 6-hranná |
| Uhol | 90 - 95 Stupeň |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |

| | |
|--|---------------|
| Povrch | chrómovaná |
| obojustranne rovnaké rozmery cez steny | áno |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |