

HOLEX**Klúč uhlový nástrčný, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	621341 19
GTIN	4062406750701
Trieda položky	62C

Popis**Prevedenie:**

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti kľúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách. Veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 – 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Výstupný profil krátka strana	12-hranná
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Dĺžka kľúča L ₁	205 mm
Dĺžka kľúča L ₂	50 mm
Ø otvora F	13 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Výstupný profil dlhá strana	6-hranná
Uhol	90 - 95 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

obojustranne rovnaké rozmery cez steny

áno

Druh produktu

Nástrčný kľúč