

**Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm dlhé, Typ: 7410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079457 7410
GTIN	015451781538
Trieda položky	03R

**Popis****Prevedenie:**

Mini brúska s vysokým počtom otáčok na voľnobehu pre tiché a efektívne brúsenie. Precízny výkon a ovládanie so vstavaným regulátorom otáčok.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej klieštiny 1 × 1/4 palca a 6 mm.

**Technický opis**

maximálne vibrácie podľa EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
maximálna potreba vzduchu	78 l/min
Ø upínacích klieštín	6 mm
Pripojovací závit	NPT
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Hmotnosť	0,65 kg
Pracovná hlučnosť	76 dB(A)
Dĺžka	275 mm
maximálne otáčky	27000 min <sup>-1</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec

## Technický list

Výstupný výkon	250 W
Druh produktu	Priama brúska