

**HOLEX****Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 20, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319310 12
GTIN	4062406754839
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický opis**

l <sub>6</sub>	50 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Závit pre chladiaci kanál	M6
Závity upínacích skrutiek	M8
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

