

HOLEX**Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 40, Otvor d₂ (H7): 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319330 16
GTIN	4062406755034
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l ₆	75 mm
Otvor d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	61 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

