

**HOLEX****Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 50, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319335 40
GTIN	4062406755133
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický opis**

l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

