

**HOLEX****Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub> (H6): 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319175 16
GTIN	4067263120995
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický opis**

Otvor d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Vonkajší Ø D <sub>3</sub>	36 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI