

**HOLEX****Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319330 50
GTIN	4062406755416
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický opis**

l <sub>6</sub>	100 mm
l <sub>7</sub>	86 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	50 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

