



## 1/4-palcový nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou pre Torx® krátka, Profil Torx®: TX20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631833 TX20
GTIN	4000896037001
Trieda položky	630

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

**Použitie:**

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

Dĺžka	28 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Rozmer profilu A	3,8 mm
Profil Torx®	TX20
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	TiN

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča