



## 1/4-palcový nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou pre Torx® krátka, Profil Torx®: TX10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631833 TX10
GTIN	4000896036967
Trieda položky	630

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

**Použitie:**

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

Ø na strane vstupu	12 mm
Profil Torx®	TX10
Dĺžka	28 mm
Rozmer profilu A	2,7 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	TiN

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča