

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / Ø stopky: DM/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Stopka zosilnená tvrdokovom.

Rozsah balenia:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.

Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Technický opis

Vysoký tlak Spojovacia hadica	269207
Systém	DM
Stredový posun H základné teleso	5 mm
neupínateľný rozsah S	288 mm
Konektor pre prípojku chladiaceho média	269208
odporúčaná dĺžka upínania	200 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
Celková dĺžka L	861 mm
Séria	Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do	15×D

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče