

AEG

Akumulátorové kombinované kladivo, Typ: BBH18BL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Trieda položky	07A

Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	BBH18BL
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálna nárazová hodnota	4800 min ⁻¹
Hmotnosť	2,6 kg
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Nárazová energia	2,5 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Kapacita akumulátora	5 Ah
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrtacie kladivo