



Trubkorez s 3 rezacími kolieskami na ocelové rúry, pre potrubia do: 2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	815101 2
GTIN	4018754329731
Trieda položky	83A

Popis

Prevedenie:

Teleso z vysokokvalitnej ocele, zápusťkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. **Rezacie kolieska** na ocelové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. **Vodiace kladky** zo špeciálnej ocele, chrómované.

Použitie:

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.

Táto rezačka rúr vám umožňuje pracovať na už položených rúrach. Rozsah pohybu 120° je dostatočný vďaka práci s račňou.

Technický opis

Šírka rezacích koliesok	19 mm
Označenie výrobcu	Rezačka rúrok RAPID 14001+3
Ø rezacích koliesok	25 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	1/8 – 2 palec
Rezací kotúč otvor	9 mm
Počet vodiacich kladiek	0
Počet rezacích koliesok	3
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 35

814920 35

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 54

814920 54

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 54E

814920 54E