

**SIMTEK****Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270577 1
GTIN	2050002065864
Trieda položky	24V

## Popis

**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

## Technický opis

Polomer R	0,1 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	0,05 mm
Ø D	4 mm
Vnútorne chladenie	nie
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	1 mm
f	0,45 mm
Označenie výrobcu	A53KCBN8
Úžitková dĺžka	6,1 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný