

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Trieda položky	24V

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

Polomer R	0,15 mm
Vnútorne chladenie	nie
Ø D	4 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	0,13 mm
f	1,2 mm
Označenie výrobcu	AKDSCBN8
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný