

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

Polomer R	0,2 mm
Ø D	5 mm
pre otvory od Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,26 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	AHH5CBN8
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálne	vhodný
suché	vhodný